

30 度角镜反射附件 (30 Spec Accessory)



30 度镜反射附件适用于快速测量薄膜品。即可用于分析涂层结构又可用于测量涂层厚度。样品仅简单地铺在附件样品罩上,即可立即得到高质量的红外光谱。30 度角镜反射附件包括 3/8", 1/4" 和 3/16" 三个样品罩。量化的检测面积有助于得到稳定的高质量光谱。

光路设计简单有效,光通量大。

特点及应用

薄膜样品分析

稳定的30 度入射角


样品罩(标配)可以确定样品测量面积

定制服务: 45 度角的镜反射附件


样品架支撑固定式设计,方便安装。适宜于大多数厂家的FTIR 光谱仪 (Bruker, PE, Thermo, Agilent, Shimadzu, Jasco)



30 度镜反射附件



30 度镜反射附件光路示意图



30度镜反射附件测量食品包装材料上聚合物涂层红外光谱图

货号	名称	数量	价格
P011-1000	30Spec Accessory, Slide-Mounted 30 度镜反射附件,样品架支撑	1	咨询
P011-4500	45Spec Accessory, Slide-Mounted 45 度镜反射附件,样品架支撑	1	咨询
P011-2010	30Spec/45Spec Masks-3/8", 1/4, 3/16 样品罩(套件),30 度/45 度镜反射附件上用	1	咨询
P300-0002	Mirror 1.25 x 3" Gold 镀金参比板	1	咨询

联系方式

电 话: 010-68228642

邮 编: 100039

Email: info@vv-online.com

传 真: 010-68222849

地 址: 北京市海淀区太平路甲 18 号西南饭店写字楼 406 室

网 址: <http://vv-online.instrument.com.cn>