





可拆卸流动液体池 (Demountable Liquid Flow Cell)

产品介绍

设计独特的可拆卸液体流动池，适用于流动液体的红外透射光谱分析，也可用于研糊样、粘稠样和注射式非流动态的液体样品分析。用于过程监测、实验室流动样品、柱层析馏分的在线测定。使用标准的13x2 毫米的窗口，便于建立标准方法。不同的窗片材料可满足不同的测试需要：Al₂O₃、CaF₂、ZnS、NaCl、ZnSe、KBr。不同厚度的垫片可以满足各种定量需要：6, 12, 25, 56, 100, 150, 250, 390, 500, 630, 750 和950 微米。



特点

- ▶ 可变光程： 25 μ m to 500 mm. (标配)
- ▶ 无卸漏设计：采用无孔窗片，杜绝漏液
- ▶ 开放式设计：方便更换窗片、垫片和清洗池体和窗片
- ▶ 通用性： 在样品架上使用，适用于各厂家红外光谱仪
- ▶ 化学惰性： 聚四氟乙烯 (PTFE) 池体和接头
- ▶ 无凸缘接头：可接 1/8" 或 1/16" 软管，允许最高压力 200 psi 。
- ▶ 标准光圈： 8mm.
- ▶ 扩展光程： 6 μ m to 1mm. (扩展)

订货信息

货号	名称	数量	价格
HDLC-F13-062	Demountable Liquid Flow Cell	1	咨询
HDLC-F13-125	Demountable Liquid Flow Cell	1	咨询

备注：窗片另购

联系方式

电 话：010-68228642

传 真：010-68222849

邮 编：100039

地 址：北京市海淀区太平路甲 18 号西南饭店写字楼 406 室

Email: info@vv-online.com

网 址: <http://vv-online.instrument.com.cn>