

绝对反射附件（Variable Angle Reflection Accessory）

可变角反射附件适用金属表面薄膜、涂层的镜反射研究和薄膜厚度的测量。样品台的设计满足 12° 绝对反射测量和水平样品测量。设计符合可变角镜反射测量的工业标准。



特点及应用

反射体的红外、可见和紫外光谱镜反射研究

金属表面有机涂层

膜厚测量


角度变化： 30° to 85° .

适合样品：至少 12mm x 12mm， 厚：12mm

可提供的测量方式：固定角、可变角和 12° 绝对反射方式等

适用于主流 FT-IR 和 UV-VIS 光谱仪

绝对反射附件



货号	名称	数量	价格
HVR1-000	附件光学平台基座	1	咨询
HVR1-VWA-12	12 度绝对反射样品台	1	咨询

备注：仪器型号不同，货号 and 价格略有不同，请来电咨询。

联系方式

电 话：010-68228642

传 真：010-68222849

邮 编：100039

地 址：北京市海淀区太平路甲 18 号西南饭店写字楼 406 室

Email: info@vv-online.com

网 址: <http://vv-online.instrument.com.cn>